

眼とメガネの健康情報

調光レンズのスズメ

調光レンズとは

調光レンズは、簡単に言うと室内ではほぼ無色のメガネに、屋外ではレンズの色が濃くなりサングラスにと、1つのメガネで2つの役割が楽しめるちよっとお得なレンズです。色が変わるので「変光(へんこう)ーレンズ」と思われがちですが、「調光(ちようこう)ーレンズ」です。

通常の調光レンズは、外出時にレンズが紫外線に反応する事によって色が濃くなっていきます。外出時、着色するまでの時間は10〜20秒です。



購入時の注意点その①

調光レンズをご購入の際に一番注意していただきたいのが、車の運転で

お使いになりたい場合です。その理由は、車のフロントガラスや窓には概ねUV(紫外線)カットが施されており、通常の調光レンズでは、ガラスで紫外線がカットされ、晴天時も車内では色が変わらないためです。



可視光線調光レンズの紹介

車の運転で使えないのなら・・・と諦めるのはまだ早いのです。通常の紫外線に反応する調光レンズとは別に「可視光線調光」という眼に見える光に反応し色が濃くなるレンズをご提案しております。このレンズは車内でもフロントガラスを通して明るい光を浴びれば、50〜60%程度の濃度のサングラスとしてご使



用いただけます。また、室内でも照明に当たる事で15%程度の濃度に着色します。屋外では、通常の調光レンズよりも、可視光線調光レンズの方が色が濃くなります。

カラー展開

可視光線調光レンズのシチュエーション別・色の変わり具合



通常の調光レンズは、グレー、ブラウン、グリーン、ブルー、ワイン、グレー、パープルの4色展開です。他に薄い濃度に着色するカラーもあり、そちらはブルー、ワイン、グレー、パープルの4色展開です。

一方、可視光線調光レンズは、グレーのみです。

購入時の注意点その②

購入前にもう一つ注意していただきたいのが、着色した状態から室内で色が戻るまで5〜10分かかります。仕事で外出先から戻ってすぐに会議のようなシチュエーションでは、色が濃いサングラスの状態では出陣せざるを得ないといった状況が考えられます。

また、調光レンズは温度によっても濃度が左右されます。夏よりも冬の方がより色が濃くなります。店頭サンプルレンズで色の変わり具合をご確認いただけますので是非お試しください。

調光レンズで作成時のフレームの選び方

フレームは、サングラス用フレームが良いのか？それともメガネ用フレームが良いのか？どちらが正解かはおお客様によって異なります。

例えば、メガネ用フレームで作ると外でサングラスになった時「小さく感じやすい」です。理由は、概ねフレームがサングラスにしては小さいためです。

また、サングラス用フレームで作ると室内でメガネになった時「大きく感じやすい」です。理由は、概ねフレームがメガネにしては大きいからです。予め前述したフレームの大きさによる特性をご理解頂いた上で、お客様のお顔とのバランスに合わせ、大きすぎず小さすぎない最適なフレームと一緒に選びたいと思います。

スタツコラム

私が一番リラックス出来るのは、吉田拓郎の歌を聴いている時。高校一年生の時から48年間聴いています。中でも「元気で」と云うアルバムに収録されている、「りんご」「旅の宿」「祭りのあと」のギター伴奏がとても、気に入っています。「拓郎、最近声出てないんじゃない」と妻が批判的なことをいいますが、拓郎も73才、ギターを弾く姿、歌う姿を見るだけで満足です。さあ今日も、ナツツを口に放り込み、冷たいビールを流し込み、拓郎の「世界に浸ります」。



鴨居店 N

メガネ作りは、知的で高度な技術の作業です。



ベターなものよりーベストなものへ

あなたの目を守るーメガネ専門店



Optical Shop Nakamura

中山駅前店
区役所
第2P
メガネのなかむら
至 東神奈川 中山駅 第1P 至 町田
〒226-0014 横浜市長区台村町290
☎ (045)931-2499(夜) AM10:00~PM8:00
<年中無休> 中山商店街第1・第2駐車場(1時間無料)

鴨居駅前店
メガネのなかむら
至 東神奈川 鴨居駅 至 町田
〒226-0003 横浜市長区鴨居1-7-1
☎ (045)933-0003(夜) AM10:00~PM8:00
<年中無休>

ららぽーと横浜店
西立休駐車場 5F
メガネのなかむら
至 東神奈川 センター 至 町田
〒224-0053 横浜市長区地町4035-1(3F)
☎ (045)414-2424(夜) AM10:00~PM9:00
<年中無休>

※「眼とメガネの健康情報」は当社ホームページからもご覧いただけます。